

PD60x12



PD60x24



PD60x30




ø 60 mm

ø 60 mm

ø 60 mm

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Biały / White ○	37 058 006	37 059 006	37 012 006
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	ø 60 mm	ø 60 mm	ø 60 mm
Wysokość / Height (B)	12 mm	24 mm	30 mm
Masa / Weight	4.4 g	8.0 g	9.5 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	50 szt.	25 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	Pierścienie dystansowe służą do zwiększenia głębokości puszek Z60K, Z60KF, Z60KW, Z60KFw, Z60D, Z60F, Z60DW, SE2x60, SE2x60G, Z60DFw, S60K, S60KF, S60Kw, S60KFw, S60D, S60DF, S60DFw, S60G, S60Gw Distance spacing rings use to increase the depth of junction boxes - types Z60K, Z60KF, Z60KW, Z60KFw, Z60D, Z60F, Z60DW, SE2x60, SE2x60G, Z60DFw, S60K, S60KF, S60Kw, S60KFw, S60D, S60DF, S60DFw, S60G, S60Gw		



PD70x12



PD70x24



Pierścienie posiadają dwa obniżone otwory do mocowania ich wkrętami do osadzonej puszki.

ø 70 mm

ø 70 mm

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Biały / White ○	37 060 006	37 061 006
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	ø 70 mm	ø 70 mm
Wysokość / Height (B)	12 mm	24 mm
Masa / Weight	5 g	8.9 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	40 szt.	40 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	Pierścienie dystansowe służą do zwiększenia głębokości puszek Z70K, Z70KF, PV70 Distance spacing rings use to increase the depth of junction boxes - type Z70K, Z70KF, PV70	Pierścienie dystansowe służą do zwiększenia głębokości puszek Z70K, Z70KF, PV70 Distance spacing rings use to increase the depth of junction boxes - type Z70K, Z70KF, PV70

Szablon do otworów pod puszką  
Template with the holes under boxes

P102



Wywierć otwór centralny



Zamocuj rozporowy szablon



Precyzyjnie wyrównaj szablon przy użyciu poziomic na jego obrzeżu.



Wywierć kolejny otwór.



Przetaw szablon dla wywiercenia kolejnych otworów

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	
Czarny / Black ●	80 102 007
Certyfikaty / Certificates	CE
Opakowanie zbiorcze / Collective package	1 szt.

Wiercenie otworów pod puszką za pomocą szablonu: Szablony posiadają otwory do wiercenia otwornicami 68mm. Rozstaw pomiędzy osiami wywierconych otworów 71mm (standardowy rozstaw ramkowy). Szablon wyposażony jest w dwie poziomicę.